


电缆插座

ASI-SD-FK180

产品代号: 196089

FESTO

对于 AS-I 扁平电缆, 侧面轮廓旋转 180



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
装配位置	任意
产品重量	6.2 g
电连接	2针 直列式插头插座
工作电压范围 DC	≤ 75 V
工作电压范围 AC	≤ 60 V
许用的电流负载	3 A
端子截面	1.5 mm ²
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-30 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	青铜