


倍力气缸 ADVUT-25x3- -A-P-A

产品代号: 197266


FESTO

用于非接触式感测,
活塞杆带外螺纹.

该产品采用FUA-...型法兰安装时必须固定在在气接口端盖
将淘汰的产品, 供货至 2010.



典型表现



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|-----------------------|
| 行程 | 1 ... 150 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 1.4 ... 10 bar |
| 工作介质 | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 247 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 789 N |
| 安装类型 | 可选 带附件 具有内(阴)螺纹 |
| 气动连接 | M5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |