


# 端子 CPX

产品代号: 197330

FESTO

阀岛的标准化外围系统



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
电连接	现场总线 集成控制器
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX 类气体	II 3G
EU 以外的防爆认证	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
燃爆防护型气体	Ex ec IIC T4 Gc X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
LED 显示	总线状态 通道状态 模块状态 系统状态
诊断	诊断记忆 面向通道和模块的诊断 欠压模块
用于输入的最大地址容量	64 Byte
用于输出的最大地址容量	64 Byte
参数配置	诊断行为 失效安全反应 通道的强制 信号设置
内部循环时间	< 1 ms
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
最大功耗	16 A