



消声器 UO-1/8

产品代号: 197583

FESTO

用于真空发射器



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|------------------------------|
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 开放式消声器 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 0.8 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 5 g |
| 气动连接 | G1/8 |
| 材料信息, 消声器插件 | PE |
| 材料信息, 螺纹塞 | PE |
| 材料备注 | 符合 RoHS |