

# DUO 螺旋塑料管 PUN-12X2-S-1-DUO-BS

产品代号: 197629

FESTO

高弹性, 具有很强的耐水解能力



## 技术参数

特性	值
工作长度	1 m
外径	12 mm
块长度	0.44 m
内径	8 mm
线圈直径	95 mm
绕线圈数	9
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
产品重量	390 g
气动连接	用于快插接头外径 12 mm
颜色	蓝色/黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料信息, 气管	TPE-U(PU)