

# 管接螺母 MCK-PK-3

产品代号: 205254

FESTO

金属结构.



## 技术参数

特性	值
尺寸	阴螺纹 M6x0.75
整个温度范围内的气源压力	0 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	0 ... 145 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	阳极氧化铝合金
材料备注	符合 RoHS