


旋转分气块

GF-3/8

产品代号: 2095

FESTO

带一个固定输入口和4个可旋转的输出口



技术参数

特性	值
额定尺寸	15 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
最高速度	300 1/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G3/8
气动连接, 气口 2	阴螺纹 G3/8
材料备注	符合 RoHS