



# 节流阀 GRO-1/4

产品代号: 2109

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	线路安装
节流方向上的标准额定流量	350 l/min
工作压力	0 ... 10 bar
环境温度	-20 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 60 °C
产品重量	80 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 调节螺钉	钢 经过电镀