

管接螺母

MCK-PK-3-KU

产品代号: 211289

FESTO

聚合体设计结构.



技术参数

特性	值
尺寸	阴螺纹 M6x0.75
整个温度范围内的气源压力	0 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	0 ... 145 psi
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	POM
材料备注	符合 RoHS