


# 快速连接插座 KD4-1/4-A

产品代号: 2143

FESTO

自封闭式



## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 额定尺寸         | 8 mm                         |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 12 bar             |
| 标准额定流量       | 1,260 l/min                  |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                |
| 额定紧固扭矩       | 9.5 Nm                       |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 15 %                       |
| 产品重量         | 57 g                         |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 G1/4                     |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |