

快速连接插头

KS4-N-6

产品代号: 2152

FESTO

用于自锁式快速连接。



技术参数

特性	值
额定尺寸	4.5 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	15 g
气动连接, 气口 1	N-6
材料备注	符合 RoHS