

金属编织层软管

P-13-SW

产品代号: 2234

将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
外径	23 mm
与流量相关的弯曲半径	100 mm
内径	13 mm
最小弯曲半径	50 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-20 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.4 kg/m
气动连接	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	A 71 +/- 5
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	EPDM SBR