

塑料气管

PL-9-BL

产品代号: 2238

FESTO

用于 CK 和 N 接头。

最高工作压力是指最高温度时的工作压力。



技术参数

特性	值
外径	11.6 mm
与流量相关的弯曲半径	85 mm
内径	9 mm
和温度相关的工作压力	0 ... 7 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-10 ... 35 °C
产品质量视长度而定	0.049 kg/m
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 85 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	PVC-P