


齿轮箱 EMGA-40-P-G5-EAS-40

产品代号: 2297685

★ 核心产品范围

适合于伺服马达。

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	40 mm
电机法兰规格	40 mm
扭转时的反冲	0.25 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	5:1
最高输入速度	18,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	14 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.019 kgcm ²
最高输出扭矩	22 Nm
最高效率	98 %
抗扭力	1 Nm/arcmin
产品重量	350 g
减速机接口, 输出轴	40G
减速机接口, 驱动轴	40P
材料备注	符合 RoHS