


# 转接组件

## DHAA-G-Q11-50-B12-80

产品代号: 2412840

FESTO



### 技术参数

| 特性        | 值                 |
|-----------|-------------------|
| 装配位置      | 任意                |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响        |
| PWIS 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L |
| 安装类型      | 带通孔和螺丝<br>带对心轴套   |
| 材料备注      | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 转接板 | 铝<br>阳极氧化处理       |
| 材料信息, 螺丝  | 钢<br>经过电镀         |
| 材料信息, 定心销 | 钢                 |