

# 洁净型蝶阀

## VZFB-A-21/2"-WW-V2V2V

FESTO

产品代号: 2464045  
 将被停止供应的产品

公称通径21/2", 具有焊接端部, ASME-BPE, FPM, 材料 1.4301.  
 将停止供货的产品,  
 供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

| 特性        | 值                    |
|-----------|----------------------|
| 设计结构      | 2位碟片阀                |
| 驱动类型      | 手动                   |
| 密封原则      | 软性                   |
| 装配位置      | 任意                   |
| 安装类型      | 线路安装                 |
| 过程阀接口     | 焊接的端部/焊接的端部          |
| 额定直径 DN   | 2 1/2"               |
| 流动方向      | 可反向                  |
| 过程阀的额定压力  | 10                   |
| 驱动扭矩      | 15 Nm                |
| 基于标准      | ASME BPE             |
| 介质        | 水<br>中性流体            |
| 介质温度      | -15 ... 140 °C       |
| 材料备注      | 含有PWIS 物质<br>符合 RoHS |
| 食品安全      | 参见补充材料信息             |
| 材料信息, 壳体  | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 外壳的材料编号   | 1.4301               |
| 材料信息, 盘   | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 碟片的材料编号   | 1.4301               |
| 材料信息, 轴   | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 主轴的材料编号   | 1.4301               |
| 产品重量      | 1,800 g              |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响            |