


止动组件 DADP-ES-Q12-12

产品代号: 2536502

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	12
旋转角度调整范围	0 ... 190 deg
装配位置	任意
精密调节	-8 deg
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	60 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	铍青铜, 镀镍
材料信息, 杠杆	铍青铜, 镀镍
材料信息, 盘	锻造铝合金, 阳极氧化