


导向单元 EAGF-V2-KF-80-

产品代号: 2608528

FESTO

用于电缸 ESBF。



技术参数

特性	值
尺寸	80
行程	1 ... 550 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力Fy	2,300 N
最大输出力 Fy静态	3,120 N
最大输出力Fz	2,300 N
最大输出力 Fz静态	3,120 N
最大扭矩Mx	170 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	231 Nm
最大扭矩My	191 Nm
My为静态时的最大扭矩	259 Nm
最大扭矩Mz	191 Nm
Mz 为静态时的最大扭矩	259 Nm
置换力	40 N
0 mm行程时的移动质量	5,166 g
0 mm行程时的基本重量	10,517 g
每10 mm 行程所增加的重量	76 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	76 g
0 mm 行程时的移动质量重心	54 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	3.8 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	钢