


底座

VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

产品代号: 2738672

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	54 mm
功能口 32	G1/4
功能口 34	G1/4
气动接口 22	底座 G3/8
气接口 44	底座 G3/8
装配位置	任意
工作压力	0 ... 16 bar
先导压力	3 ... 8 bar
标准额定流量	2,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	3,400 g
先导气口 14	G1/8
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 4	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金
材料信息, O形圈	NBR
材料信息, 螺丝	钢