

传感器导轨 DASP-F5-50- -H-SR


产品代号: 2747377
将被停止供应的产品

适合于铰链气缸DFAW.

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	2.9 Nm
0 mm行程时的基本重量	12.8 g
每10 mm 行程所增加的重量	2.7 g
安装类型	带通孔和螺丝
材料信息, 型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	高合金钢