


导向单元 EAGF-V2-KF-32-200

产品代号: 2782818

★ 核心产品范围

用于气缸 ESBF。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
行程	200 mm
反向空隙	0 μ m
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 F_y	750 N
最大输出力 F_y 静态	1,020 N
最大输出力 F_z	750 N
最大输出力 F_z 静态	1,020 N
最大扭矩 M_x	28 Nm
M_x 为静态时的最大扭矩	38 Nm
最大扭矩 M_y	34 Nm
M_y 为静态时的最大扭矩	46 Nm
最大扭矩 M_z	34 Nm
M_z 为静态时的最大扭矩	46 Nm
置换力	15 N
移动质量	1,084 g
产品重量	2,045 g
0 mm 行程时的移动质量重心	30 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.1 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	钢