


# 导向单元 EAGF-V2-KF-40-100

产品代号: 2782939

★ 核心产品范围

用于气缸 ESBF。

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
行程	100 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 $F_y$	1,000 N
最大输出力 $F_y$ 静态	1,260 N
最大输出力 $F_z$	1,000 N
最大输出力 $F_z$ 静态	1,260 N
最大扭矩 $M_x$	44 Nm
$M_x$ 为静态时的最大扭矩	55 Nm
最大扭矩 $M_y$	52 Nm
$M_y$ 为静态时的最大扭矩	65 Nm
最大扭矩 $M_z$	52 Nm
$M_z$ 为静态时的最大扭矩	65 Nm
置换力	15 N
移动质量	1,603 g
产品重量	2,837 g
0 mm 行程时的移动质量重心	38 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.2 mm
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	钢