


# 法兰安装 EAHH-V2-40-R1

产品代号: 2827588

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
产品重量	275 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息，板	高合金钢，耐腐蚀
材料信息，螺丝	高合金钢，耐腐蚀