


气路板模块

MRS-4

产品代号: 2844348

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 阀位的最大数量 | 4 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 2.5 Nm |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 4 Nm |
| 产品重量 | 650 g |
| 气动连接, 气口 1 | G3/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | 锻造铝合金 |