



阀

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

产品代号: 3014556

FESTO

直接控制, 1.2 mm 公称通径, F19A 电枢系统.



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
驱动类型	电气的
宽度	50 mm
标准额定流量	52 l/min
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	直动式提动阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	1.2 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	无
先导类型	直接
流动方向	不可逆
适合真空	是
b 值	0.53
C 值	0.21 l/sbar
流量 Kv 排气	0.04 m ³ /h 0.04 m ³ /h
标准额定流量 2-3	49 l/min
切换时间, 关闭	60 ms
切换时间, 打开	40 ms
工作介质	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-25 ... 60 °C
环境温度	-25 ... 60 °C
产品重量	170 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝 (Ematal涂层)