



# 电磁阀

## MOZH-3-1,5-L-LED

产品代号: 30219

FESTO

Micro 型气动元件, 带电磁线圈和手控, 不带插座



## 技术参数

| 特性         | 值                |
|------------|------------------|
| 阀功能        | 3/2 常开, 单电控      |
| 标准额定流量     | 80 l/min         |
| 工作压力       | 2 ... 7 bar      |
| 设计结构       | 活塞滑块             |
| 防护等级       | IP40<br>带插头插座    |
| 额定尺寸       | 1.5 mm           |
| 先导类型       | 由先导控制            |
| 切换时间, 关闭   | 21 ms            |
| 切换时间, 打开   | 7 ms             |
| 持续通电率      | 100%             |
| 线圈的特性参数    | 24V DC: 0,55W    |
| 工作介质       | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 介质温度       | -5 ... 50 °C     |
| 环境温度       | -5 ... 50 °C     |
| 产品重量       | 30 g             |
| 安装类型       | 带通孔              |
| 气动连接, 气口 1 | 底座<br>气路板模块      |
| 气动连接, 气口 2 | 底座<br>气路板模块      |
| 气动连接, 气口 3 | 底座<br>气路板模块      |
| 气动连接, 气口 4 | 气路板模块            |
| 气动连接, 气口 5 | 气路板模块            |
| 密封件的材料信息   | NBR              |
| 外壳的材料信息    | 压铸铝              |