


底座 NAUE-1/4-NPT-1-ISO

产品代号: 30427

FESTO

连接尺寸符合标准 ISO 5599/II. 预装配、内置的底部电接口符合标准 ISO 5599/II.



技术参数

特性	值
工作压力	0 ... 16 bar
授权	UL - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	带通孔
先导气口 12	1/8 NPTF
先导气口 14	1/8 NPTF
气动连接, 气口 1	1/4 NPTF
气动连接, 气口 2	1/4 NPTF
气动连接, 气口 3	1/4 NPTF
气动连接, 气口 4	1/4 NPTF
气动连接, 气口 5	1/4 NPTF