


带电缆插头插座 KME-1-24-5-LED

产品代号: 30945

FESTO

预装配, 用于 ME- 型阀.



技术参数

特性	值
信号状态显示	黄色 LED
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	280 g
电接口 1	直角式插座, 方形设计, 3-针, C型
电接口 2	开口端, 2 线
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
防护性接地	还不可获得
电缆长度	5 m
电缆属性	用于静态应用
电缆的最小弯折半径	52 mm
电缆直径	5.2 mm
电缆直径公差	± 0,1 mm
电缆结构	2x0,75
防护等级	IP67 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	镀银铜合金