


套管螺纹接头 MKGV-23-M32-B

产品代号: 3152612

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	100
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
环境温度	-40 ... 100 °C
安装类型	具有外 (内) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 接头	PA