


双耳环支座 LBG-50

产品代号: 31763

FESTO

用于带摆动发兰SSNG的球轴承或关节轴承SGS 和气缸DNGU, DNG, DNC。或用于带摆动发兰SNCS的球轴承或关节轴承SGS 和气缸AEN, ADN, ADNP。



技术参数

特性	值
尺寸	50
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	540 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	不锈钢铸件
材料信息, 安装销	Case-硬化钢
材料信息, 锁	弹簧钢