


# 导向气缸 FEN-50- -KF

产品代号: 33486

FESTO

将停止供货, 截至日期2008



## 技术参数

特性	值
尺寸	50
行程	10 ... 500 mm
装配位置	任何
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
环境温度	-20 ... 80 °C
置换力	15 N
每10 mm 行程所增加的重量	50 g
0 mm行程时的基本重量	4,030 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
导向元件的材料信息	热处理钢
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理