


# 前端单元 ERMH-8-P-E17-15

产品代号: 3383151  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值                       |
|------------|-------------------------|
| 尺寸         | 8                       |
| 设计结构       | 机电式旋转模块<br>空气可穿透输入      |
| 装配位置       | 任意                      |
| 旋转角度       | 无末端                     |
| 减速比        | 30:1                    |
| 额定转矩       | 0.75 Nm                 |
| 重复精度       | ±0,01 °                 |
| 最大轴向力      | 200 N                   |
| 产品重量       | 1,075 g                 |
| 持续通电率      | 100 %                   |
| 额定电机电流     | 0.31 A                  |
| 马达类型       | 伺服马达                    |
| 额定尺寸       | 4 mm                    |
| 工作压力       | -0.9 ... 10 bar         |
| 标准额定流量     | 350 l/min               |
| 最大输出速度     | 200 1/min               |
| 额定工作电压, AC | 230 V                   |
| 额定马达功率     | 9.2 W                   |
| 峰值电流       | 0.61 A                  |
| 最大拉出扭矩, 静态 | 15 Nm                   |
| 最大转矩       | 1.8 Nm                  |
| 许用的重力惯性力矩  | 0.0026 kgm <sup>2</sup> |
| 气动连接       | G1/8                    |
| 防护等级       | IP40                    |
| 环境温度       | 0 ... 40 °C             |
| 材料备注       | 符合 RoHS                 |