


联轴器

EAMD-67-51-19-32X32-U

产品代号: 3398671

FESTO

驱动元件, 能够传输步进电机和伺服电机的旋转动作



技术参数

特性	值
支架直径 1	19 mm
支架直径2	32 mm
尺寸	67
额定长度	51 mm
装配位置	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	374 kgmm ²
可传递扭矩	113 Nm
产品重量	745 g
材料备注	符合 RoHS