

标准气缸 DSNU-1"-P-A-S2


产品代号: 34263

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多种安装方式, 带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置. 终端带弹性缓冲环.

用行程开关进行位置感测行程必须在10 mm 以上

该产品只可从Festo USA订购



典型表现



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|------------------|
| 行程 | 10 ... 500 mm |
| 活塞直径 | 1" |
| 基于标准 | ISO 6432 |
| 缓冲 | (P)两端带弹性缓冲环或缓冲板 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 247.4 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 247.4 N |
| 气动连接 | M22x1,5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |