


圆形气缸 DSNU-1"- -PPV-A-S3


产品代号: 34275

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多种安装方式,
带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置
用行程开关进行位置感测行程必须在10 mm 以上
该产品只可从Festo USA订购



典型表现



技术参数

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直径	1"
基于标准	ISO 6432
缓冲	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	17 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	247.4 N
6 bar时的理论作用力, 进程	294.5 N
气动连接	M22x1,5
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	FPM NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀