


# 导向单元 FENG-32- -GF

产品代号: 34481

FESTO

带普通轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



## 技术参数

特性	值
尺寸	32
行程	10 ... 500 mm
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
置换力	30 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	17 g
0 mm行程时的基本重量	1,570 g
每10 mm 行程所增加的重量	17 g
0 mm 行程时的移动质量重心	43 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.5 mm
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	高合金钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	阳极氧化铝合金