


导向单元

FENG-80-250-KF

产品代号: 34525

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



技术参数

特性	值
尺寸	80
行程	250 mm
装配置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 F_y	2,300 N
最大输出力 F_y 静态	3,120 N
最大输出力 F_z	2,300 N
最大输出力 F_z 静态	3,120 N
最大扭矩 M_x	170 Nm
M_x 为静态时的最大扭矩	231 Nm
最大扭矩 M_y	191 Nm
M_y 为静态时的最大扭矩	259 Nm
最大扭矩 M_z	191 Nm
M_z 为静态时的最大扭矩	259 Nm
置换力	40 N
产品重量	12,355 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	热处理钢