



# 真空吸盘 VAS-30-1/8-NBR

产品代号: 34587

★ 核心产品范围

带密封圈 OL

FESTO



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	3 mm
吸盘直径	30 mm
有效的吸气直径	25 mm
连接的位置	位于顶部
吸盘形状	圆形扁平
工作压力 MPa	-0.095 ... 0 MPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-0.07 MPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力(psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 ... 80 °C
70%真空时的起步阻力	34 N
额定工作压力时的保持力	34 N
安装螺纹	G1/8
吸盘安装件	G 1/8
真空接口	G1/8
颜色	黑色
肖氏硬度	70 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	NBR