


电磁线圈

VACC-S18-70-K4-7U-EX4D

产品代号: 3504574

FESTO

用于电枢系统 F10, 公制电缆接头, 48 V DC 和 AC, 隔爆外壳.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	48 V AC: 50/60 Hz, 功耗 : 7 VA 48 V DC: 7 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
认证签发部门	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
燃爆防护型粉尘	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
符合防爆要求的环境温度	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	1,700 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	锻造铝合金 灰铁