

# 经济型气枪 LSP-1/4-D

产品代号: 35528

FESTO

压铸 金属结构



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 排气功能         | 气流喷射量可控                                 |
| 工作压力         | 0 ... 10 bar                            |
| 相对于大气的流量     | 120 l/min                               |
| 标准额定流量       | 120 l/min                               |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 - 低腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364 区域III                         |
| 声压等级         | 90 dB(A)                                |
| 环境温度         | -10 ... 50 °C                           |
| 产品重量         | 240 g                                   |
| 气动连接         | 阴螺纹 1/4                                 |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 壳体     | 锻造铝合金                                   |