



# 开关阀 HE-1/4-DB-MINI

产品代号: 3563687  
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，  
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
系列	DB
尺寸	Mini型
宽度尺寸	44 mm
设计结构	开/关阀
驱动类型	手动
密封原则	软性
排气功能	不可节流
驱动器锁	挂锁 (可选)
手控装置	无
先导类型	直接
阀功能	3/2 双稳
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
C 值	6.3 l/sbar
b 值	0.8
标准额定流量	2,300 l/min
标准额定流量 2-3	700 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
安装类型	线路安装 带通孔
产品重量	66 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
材料信息, 活塞滑块	POM
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 壳体	PA-加强