



圆形气缸

EG-6-10

产品代号: 3621

FESTO

复位弹簧



技术参数

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	2 ... 8 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - Moderate corrosion stress
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 进程	17 N
产品重量	12 g
安装类型	带锁定螺母
气动连接	M5
盖子的材料信息	青铜
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	黄铜
活塞杆的材料信息	高合金钢