


单向阀 H-M5

产品代号: 3671

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向功能
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
安装类型	线路安装
标准额定流量	115 l/min
工作压力 MPa	0.04 ... 0.8 MPa
工作压力	0.4 ... 8 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	黄铜
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR