

塑料气管

PL-6-BL

产品代号: 3862

FESTO

用于CK和N接头 (可用于食品加工行业)

最高工作压力是指最高温度时的工作压力.



技术参数

特性	值
外径	8.4 mm
与流量相关的弯曲半径	39 mm
内径	6 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 9 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-30 ... 60 °C
授权	TÜV
产品质量视长度而定	0.025 kg/m
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 42 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	PE