


# 可调节的气爪手指 DHAS-GF-60-U-BU

产品代号: 3998967

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	60
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	10 ... 50 °C
产品重量	7 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 夹爪	TPE-U(PU)