


快速接头

ACK-1/2-PK-13

产品代号: 4099

FESTO

内螺纹带密封圈.



技术参数

特性	值
额定尺寸	12 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	直列式结构
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，最高 50°C 时
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 Water: G thread only possible with OL sealing ring
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	14 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	用于倒钩式接头，内径 13mm，带螺母
材料信息, 联合螺母	阳极氧化铝合金
材料信息, 螺纹塞	阳极氧化铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封圈	PA-加强 TPE-U(PU)