


扭力补偿 DARD-L8-25-S

产品代号: 4134871

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20/25
径向偏移 +/-	2.5 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
在力的方向上的最高负载 (短时) +/-	3,000 N
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	1,400 N
产品重量	48 g
材料备注	符合 RoHS 无铜
材料信息, 适配器	阳极氧化铝
材料信息, 螺丝	镀锌钢