


压力指示器 OH-22-GN

产品代号: 4237

FESTO



技术参数

特性	值
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 45 °C
产品重量	25 g
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS