


# 球阀

## VZBM-3/8-RP-40-D-2-F03-B2B3

产品代号: 4405647

FESTO

黄铜, 2/2 阀, 公称通径3/8", 顶部法兰F03, PN40, 螺纹 EN 10226-1.  
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



### 技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp3/8
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F03
内径	10 mm
额定直径 DN	10
阀功能	2/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	40
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动扭矩	3.2 Nm
基于标准	EN 10226-1 ISO 5211
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体
介质温度	-20 ... 130 °C
流量 Kv	9.4 m <sup>3</sup> /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
外壳的材料编号	CW617N
材料信息, 密封	HNBR PTFE
材料信息, 球	黄铜 镀铬
球体的材料编号	CW614N
材料信息, 轴	黄铜
主轴的材料编号	CW614N
产品重量	390 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响