



球阀

VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3

产品代号: 4451855

FESTO

黄铜, 3/2 阀, 公称通径1/2", 顶部法兰F03, PN40, 螺纹 EN 10226-1.
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

特性	值
设计结构	3通球阀 T孔
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp1/2
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F03
内径	14.1 mm
额定直径 DN	15
阀功能	3/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	40
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动力矩	6.9 Nm
基于标准	EN 10226-1 ISO 5211
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体
介质温度	-20 ... 130 °C
流量 Kv, T孔, 弯角型	17 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
外壳的材料编号	CW617N
材料信息, 密封	HNBR PTFE
材料信息, 球	黄铜 镀铬
球体的材料编号	CW614N
材料信息, 轴	黄铜
主轴的材料编号	CW614N
产品重量	460 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响